


Eksenel Kit EAMM-A-P4-28B-28A

Ürün numarası: 1731466

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	12 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm ²
Aktarılabılır tork	0.7 Nm
Ürün ağırlığı	40 g
Aktüatör arayüz kodu	P4-28B
Arayüz kodu motor ln	28A
Kaplin yuvası arayüz kodu	28B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu