



Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-6-90-P

Ürün numarası: 173188

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 6 |
| Sönümlenme açısı | 0.5 drc |
| Dönüş açısı | 0 drc...90 drc |
| Sönümlenme | Esnek sönümlenme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 3.5 bar...8 bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 0.15 Nm |
| İzin verilen kütle atalet momenti | 0.00065 kgm ² |
| Ürün ağırlığı | 45 g |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mil malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum eloksallı |