

Kaplin
EAMC-42-50-9-12
Ürün numarası: 1732001

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	9 mm
Tutucu çapı 2	12 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	146 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu