


Vantuz VAS-10-M5-NBR

Ürün numarası: 173440

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik | 2 mm |
| Vantuz çapı | 10 mm |
| Etkili emiş çapı | 8 mm |
| Bağlantı konumu | üst |
| Vantuz biçimi | yuvarlak yassı |
| Çalışma basıncı | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| %70 vakumda ayrılma kuvveti | 4.5 N |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 4.5 N |
| Sabitleme vida dişi | M5 |
| Vantuz sabitlemesi | M5 |
| Vakum portu | M5 |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | NBR |