


Regülatör LR-3/8-D-O-MINI-NPT

Ürün numarası: 173653

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Boyut | Mini |
| Seri | D |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |