


Filtre

LF-1/8-D-5M-MINI-A-NPT

Ürün numarası: 173679

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	2 bar...12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC