


Filtre LF-1/4-D-MINI-NPT

Ürün numarası: 173680

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Seri | D |
| Montaj konumu | dikey |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle basmalı |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Çalışma basıncı | 0 bar...16 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1200 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Montaj türü | Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Filtre malzemesi | PE |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |