


Hassas Filtre LFMB-3/4-D-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173720

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Maksi
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle basmalı
Çalışma basıncı	1 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	2220 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	750 l/dak
Filtre verimliliği	99,99 %
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu