


Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1-D-7-MAXI-NPT

FESTO

Ürün numarası: 173818



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Maks. yoğuşma miktarı	80 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Maks. basınç histerezi	0.4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	11000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1470 g
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC