


**Yağlayıcı**  
**LOE-1/4-D-MINI-NPT**  
Ürün numarası: 173821

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Maks. yağ dolum miktarı	45 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	3 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC