


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Ürün numarası: 173851

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Mini |
| Montaj konumu | dikey |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...7 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1500 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 660 g |
| Montaj türü | Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |