


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/2-D-7-MIDI-NPT

Ürün numarası: 173866

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Boyut   | Midi  |
| Montaj konumu   | dikey   |
| Su tahliye  | elle basmalı  |
| Filtre hassasiyeti  | 40 µm   |
| Çalışma basıncı   | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                           |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.5 bar...7 bar   |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2800 l/dak  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                           |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı   | -10 °C...60 °C  |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı   | 1440 g  |
| Montaj türü   | Hat kurulumu<br>montaj köşebenti ile<br>isteğe bağlı olarak:  |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/2 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/2 NPT   |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi   | Çinko pres döküm  |
| Kabuk malzemesi   | PC  |