


Dağıtım modülü FRM-1-D-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173931

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Dağıtım Modülü |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2 | 17400 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 772 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |