

Ayak baęlantısı HNC-40

Ürün numarası: 174370

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	40
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	193 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik galvanize
Vida malzemesi	Çelik galvanize