


Flanş bağlantısı FNC-40

Ürün numarası: 174377

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Karşılık geldiği norm	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	291 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik galvanize
Vida malzemesi	Çelik galvanize