


Eklem bağlantı SNC-80

Ürün numarası: 174387

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|--|
| Boyut | 80 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...150 °C |
| Maks. yük kapasitesi | 6 kN |
| Ürün ağırlığı | 620 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Çivata malzemesi | Çelik galvanize |
| Vida malzemesi | Çelik galvanize |
| Sigorta malzemesi | Yay çeliği galvanize |