

Eklem bağlantı SNCB-32

Ürün numarası: 174390

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Standarda dayalı	ISO 15552
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Maks. yük kapasitesi	1 kN
Ürün ağırlığı	103 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm
Cıvata malzemesi	Galvanize çelik
Yatak malzemesi	Plastik
Disk malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Sigorta malzemesi	Yay çeliği, galvanize