


Eklem baęlantı SNCB-125

Ürün numarası: 174396

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	125
Standarda dayalı	ISO 15552
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Ürün ağırlığı	1860 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm
Cıvata malzemesi	Galvanize çelik
Yatak malzemesi	Plastik
Disk malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Sigorta malzemesi	Yay çelięi, galvanize