


# Eklem bağlantı SNCS-63

Ürün numarası: 174400

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	4 kN
Ürün ağırlığı	281 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm
Mafsal yatağı malzemesi	Çelik PTFE
Vida malzemesi	Çelik galvanize