


Eklem bağlantı SNCL-80

Ürün numarası: 174408

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün ağırlığı	436 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm
Yatak malzemesi	Plastik
Vida malzemesi	Çelik galvanize