

Çoklu konum seti DPNC-40

Ürün numarası: 174419

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	408 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik
Dişli pimlerin malzemesi	Çelik galvanize
Somun malzemesi	Çelik galvanize