


Paralel tutucu HGP-06-A

Ürün numarası: 174815

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
pozisyon temassız algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	6
Tutma çenesi başına strok	2 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tasarım yapısı	Eğimli yüzey
Konum algılama	Hall sensörleri için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	20 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	20 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	5 ms
6 bar' da min. kapama süresi	5 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	10 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	10 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	0,1 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	14 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,001 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	0,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,001 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	0,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,001 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	0,1 Nm
Ürün ağırlığı	18 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	PA
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Nikel kaplı
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik