


Motor kablosu NEBM-M40G8-E- -Q10N-LE8

Ürün numarası: 1750244
Üretimden kalkacak ürün

CMMP-AS'li encoder ile birlikte EMMS-AS-190 için.

FESTO



Temsilî örnek

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M40x1,5
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 630 V
DC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama	0 - 300 V, 0.75 mm ² için
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 630 V
AC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama	0 - 300 V, 0.75 mm ² için
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	22 A
40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama	0.75 mm ² için 12 A
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Darbe dayanımı hakkında açıklama	0.75 mm ² için 2.5 kV
Kablo uzunluğu	1 ... 25 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 70 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 140 mm
Kablo çapı	14 mm
Kablo yapısı	4x2,5+2x(2x0,75) Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,75 mm ² 2,5 mm ²
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-50 ... 90 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirillik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	portakal rengi
Malzeme, yalıtkan kılıf	TPE-E