



Tek yönlü akış kontrol valfi

GRGA-M3-QS-3

Ürün numarası: 175044
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

QS otomatik bağlantı rakorulu egzost hava kısması.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3
Pnömatik bağlantı 2	M3
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	41 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	27 ... 50 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	95 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	14 g
Material of threaded plug	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Pirinç
Material swivel fitting	Çinko pres döküm