


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-M5-QS-4-LF-C

Ürün numarası: 175056

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	40 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	50 l/dak...75 l/dak
Çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj konumu	herhangi bir
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	80 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	100 l/dak...150 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	9 g
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Ayar vidası malzemesi	Pirinç

Özellik	Değer
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm