



Tek yön kısma valfi

GRGA-M5-QS-3-LF-C

Ürün numarası: 175062

FESTO

QS otomatik bağlantı rakorlu ve hassas ayarlı egzost hava kısması.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	40 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	46 ... 70 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	80 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	90 ... 140 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	14 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Nikel kaplı Pirinç
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm