


Basınç şalteri PEV-1/4-B-OD

Ürün numarası: 175250

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-1
Ruhsat	CCC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	125 V
Maks. çıkış akımı	5000 mA
Minimum yük akımı	24 V'ta 1 mA 10 V'ta 10 mA 5V'de 100 mA
Kullanım kategorisi endüktif yük	AC-14 DC-13
Ohmik yük kullanım kategorisi	AC-12 DC-12

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı	A formu Soket DIN 43650'ye göre kare tasarım
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	194 g
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Anahtarlama kontağı malzemesi	Gümüş
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Eşik değerlerin ayar aralığı	1 bar...12 bar
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L