


# Basınç şalteri PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Ürün numarası: 175252

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Çalışma basıncı	1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-30 °C...100 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Maks. çıkış akımı	4000 mA
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Soket
Montaj türü	vidalanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	900 g
Gövde malzemesi	PA66-GF30 Galvanize çelik
Diyafram malzemesi	NBR
Eşik değerlerin ayar aralığı	1 bar...10 bar
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L