


Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMEO-4U-K5-LED-24

Ürün numarası: 175401

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Tasarım | yuvarlak |
| Ruhsat | RCM işareti |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Ölçüm prensibi | manyetik Reed |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0.2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | iki kutuplu temasa dayalı |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Normalde açık kontak |
| Açma süresi | 0.5 ms |
| Kapanma zamanı | 0.03 ms |
| Maks. anahtarlama frekansı | 800 Hz |
| Maks. çıkış akımı | 500 mA |
| Maks. anahtarlama kapasitesi DC | 10 W |
| Endüktif koruyucu devre | MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır |
| Kısa devre dayanımı | hayır |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 12 V...27 V |
| Artakalan dalgalanma | % 10 |
| Ters polarite koruması | hayır |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | açık uç |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 3 |
| Çıkış yönü bağlantı | uzunlamasına |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Ürün ağırlığı | 130 g |
| Gövde malzemesi | PET |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|----------------|
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Koruma türü | IP67 |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |