

Soket SEA-M12-5GS-PG7

Ürün numarası: 175487

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	dışli kovan ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	21.5 g
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu A formu M12x1 dairesel konektör Düz soket / vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Kablo bağlantısı	Sf7
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm ²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama