

Elektrik modülü CP-A08-M12-5POL

Ürün numarası: 175640

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Bölge 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Bölge 22 (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
ATEX kategorisi, toz	II 3D
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL DC (GB) EPL Gc (GB)
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ec IIC T5 Gc X
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Ex ortam sıcaklığı	-5°C <= Ta <= +50°C