

Dayama Baęlantı Takımı KSM-10

Ürün numarası: 175835

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	10
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...200 drc
Dönüş açısı	200 drc
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-5 drc
Tasarım	Durdurma kolu
Konum algılama	Yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	100 g
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Stoper malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı