


Kaplin EAMC-65-90-20-25

Ürün numarası: 176035

FESTO

DGE doğrusal eksen için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	20 mm
Tutucu çapı 2	25 mm
Büyüklik	65
Nominal uzunluk	90 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	417 kgmm ²
Aktarılabilmir dönüş momenti	85 Nm
Ürün ağırlığı	535 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun