

Kaplin
EAMC-40-66-XX-20
Ürün numarası: 176037

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 2	20 mm
Boyut	40
Nominal uzunluk	66 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	42.3 kgmm ²
Ürün ağırlığı	139 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu