

Valf kiti

CPV14-BS-5/3G-1/8

Ürün numarası: 176057

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 kapalı
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/8
Çalışma basıncı	2.5 bar...10 bar
Nominal genişlik	6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Patlama basıncı	30 bar
Kapama anahtarlama süresi	30 ms
Açma anahtarlama süresi	22 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Şok direnci	EN 60068-2-27'ye göre 30 g/11 ms
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm