


Yuvarlak kesitli silindir DSAS-20- -P-A-S6


Ürün numarası: 176337

FESTO

Döner yataklı kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 1 ... 320 mm |
| Piston çapı | 20 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 120 °C |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 158,3 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 188,5 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 79 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 7,2 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 138 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 3,9 g |
| Pnömatik bağlantı | M20x1,5 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM |
| Gövde için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |