

# Zamanlayıcı PZVT-120-SEC

Ürün numarası: 177616

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                                   | pnömatik tahrikli mekanik akış sayacı                              |
| Kapatma basıncı                                           | 0.1 bar                                                            |
| Çalışma basıncı                                           | 2 bar...6 bar                                                      |
| Devreye girme basıncı                                     | 1.6 bar                                                            |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 50 l/dak                                                           |
| Ayarlanabilir gecikme süresi                              | 8 sn...120 sn                                                      |
| Ayar doğruluğu                                            | ± 3 s                                                              |
| Sıfırlama için duraklama süresi                           | 200 ms                                                             |
| Zaman ayarı tekrarlama hassasiyeti                        | ± 1,2 s                                                            |
| Patlamaya karşı koruma                                    | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün değil                                         |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Koruma türü                                               | IP54<br>koruyucu kapaklı ve panel çerçevesi<br>IEC 60529'a göre    |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                                             | 45 g                                                               |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı                                                   |
| Pnömatik bağlantı                                         | Dişi dış M5                                                        |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                        |
| Gövde malzemesi                                           | ABS                                                                |