

# Multi-pin Dađıtıcı MPV-E/A08-M8

Ürün numarası: 177669

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deđer
Montaj türü	geçiş deliđi ile şapka raylı isteđe bađlı olarak:
Ürün ađırlığı	100 g
Elektrik bađlantı teknolojisi I/O	M8 3 kutuplu
Çalışma gerilimi aralıđı DC	10 V...30 V
Yuva başına akım yükü kapasitesi	1 A
Akım taşıma kapasitesi	4 A
Koruma türü	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
Soket malzemesi	Pirinç