

Multi-pin Dağıtıcı MPV-E/A12-M8

Ürün numarası: 177670

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka raylı isteğe bağlı olarak:
Ürün ağırlığı	120 g
Elektrik bağlantı teknolojisi I/O	M8 3 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Yuva başına akım yükü kapasitesi	1 A
Akım taşıma kapasitesi	4 A
Koruma türü	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
Soket malzemesi	Pirinç