


Bağlantı kablosu KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Ürün numarası: 177676

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	18 g
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu / 3 kutuplu Açılı soket / Düz soket kare tasarım / M8x1
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O
Fiş kontakları malzemesi	Bronz
Dişli kovan malzemesi	Nikel kaplı piring