

Kablolu soket KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Ürün numarası: 177677

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu açılı soket C formu DIN EN 175301-803'e göre
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo çapı	4.6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,5 mm ²
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PU)
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA POM
Gövde rengi	şeffaf
Fiş kontakları malzemesi	Bronz