

Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-1/2-22H

Ürün numarası: 177710

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 12.15 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 1 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...7 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar...15 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...70 °C |
| Nominal sıkma torku | 2.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 10 |
| Ürün ağırlığı | 18 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Otomatik rakor CQ-22 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | POM |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |