


Körleme CQC-22H

Ürün numarası: 177715

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 1 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...7 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar...15 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...70 °C |
| Ürün ağırlığı | 10 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Otomatik rakor CQ-22 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Otomatik rakor CQ-22 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kör tapa malzemesi | POM |