


**Dağıtıcı**  
**CQD-12/15/18/22**  
Ürün numarası: 177717

**FESTO**



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	18.6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...15 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...75 °C
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	2.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Çıkış sayısı	4
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM