

Boru
PQ-AL-22X1X3000
Ürün numarası: 177735

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	22 mm
İç çap	20 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...1.5 bar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...75 °C
Ortam sıcaklığı	-30 °C...75 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.178 kg/m
Renk	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	Dövme alüminyum alaşım