

# Kaplin EAMD-42-40-20-16X25-U

Ürün numarası: 1781043

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	20 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	40 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	39 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	189 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu