

# Hortum PUN-4X0,75-GE

Ürün numarası: 178417

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	17 mm
İç çap	2.6 mm
Min. bükme yarıçapı	8 mm
Uygulama notu	Ester bazlı TPE-U Plastik hortum, yalnızca kılıfları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi halde plastik hortum zarar görebilir.
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0089 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	sarı
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)