

# Hortum PUN-6X1-GN

Ürün numarası: 178425

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Dış çap                                 | 6 mm   |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 26.5 mm  |
| İç çap                                  | 4 mm   |
| Min. bükme yarıçapı                     | 16 mm  |
| Uygulama notu                           | Ester bazlı TPE-U<br>Plastik hortum, yalnızca kılıfları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi halde plastik hortum zarar görebilir. |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Ruhsat                                  | TÜV  |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | B 013277 0506 00   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava   |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 HB  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -35 °C...60 °C   |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.0192 kg/m  |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için<br>çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için                                       |
| Renk                                    | yeşil  |
| Shore sertliği                          | D 52 +/-3  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Hortum malzemesi                        | TPE-U(PU)  |