

Hortum PUN-12X2-GN

Ürün numarası: 178428

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Dış çap | 12 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 62 mm |
| İç çap | 8 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 33 mm |
| Uygulama notu | Ester bazlı TPE-U Plastik hortum, yalnızca kılıfları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi halde plastik hortum zarar görebilir. |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0767 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için |
| Renk | yeşil |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |