

# Sabitlenme Ünitesi KPE-32

Ürün numarası: 178470

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                                         |
| Etkili yön ile sıkma tipi             | çift taraflı<br>Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır |
| Tasarım                               | Devirme diskleri                                                                     |
| Varyantlar                            | tek taraflı piston mili                                                              |
| Çalışma basıncı                       | 1 MPa<br>10 bar                                                                      |
| Serbest bırakma basıncı               | 0.3 MPa<br>3 bar                                                                     |
| tutulacak yuvarlak malzeme            | 32 mm                                                                                |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...80 °C                                                                       |
| Statik tutma kuvveti                  | 7500 N                                                                               |
| Ürün ağırlığı                         | 4600 g                                                                               |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                     |
| Yay malzemesi                         | yay çeliği                                                                           |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum<br>eloksallı                                                               |
| Sıkma çeneleri malzemesi              | Pirinç                                                                               |
| Piston malzemesi                      | POM                                                                                  |